


INSERTI PER VITI CON INTAGLIO - ATTACCO 5/16"



661

ISO 2351-1 ISO 1173

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

Dettagli famiglia

Codice	axb mm	L mm
U06610001	0,8x5,5	41
U06610002	1x6,5	41
U06610003	1,2x8	41
U06610004	1,6x10	41
U06610005	2x13	41

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000


Articoli



519/607ICEA - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



519/607ICEB - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



519/700 - Modulo in termoformato assortito (6 pz)



607 I 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)



607 I 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)



700 1/2 C6 - Assortimento in cassetta di ABS con giravite a percussione (6 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.