

Datenblatt:

Mehrfachadapter SWING 3+1xT13 drehbar 300° sw

Mehrfachadapter SWING 3+1xT13, Stecker T12 drehbar bis zu 300°, schwarz



Artikelnummer	14 9724 0
EAN	7611007033521 
Einheits Nr.	672035189
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	5.0 x 12.5 x 9.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.115 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Mehrfachadapter
Marke	STEFFEN
Modell	3x Typ 13 + 1x Typ 13
Anzahl Steckdosen	4
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 (300° drehbar)
Schalter	Nein
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 300° drehbar
Produkthöhe	125 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	90 mm
Gewicht netto	0.115 Kg
Verpackungsart	offen

