

CARACTERISTIQUES

- Intensité nominale
- Longueur de câble
- Connecteurs à pince crocodile
- Fourni dans un rouleau durable de portefeuille en plastique
- 1 paire de pointes de perçage de câble

Kit de cordons de test de multimètre de RS Pro, CAT III 1 000 V.

RS code commande : 612-0835



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Le kit de cordons de test de RS Pro inclut 2 paires de cordons de test isolés au silicone, 1 paire de pinces crocodiles entièrement isolées avec mâchoires à large ouverture, 1 paire de pointes de perçage de câble, 1 paire de sondes de sondage à dos fin pour l'accès à l'arrière des connecteurs de câble automobile. Il fonctionne à une intensité nominale de 10 A et est fourni dans un rouleau durable de portefeuille

Caractéristiques

Type de câble	Kit de cordons d'essai
Type de connecteur	Pince crocodile
Application	Test et mesure, Tension d'essai, courant, capacité et autres types de tests

Contenu du kit

Nom d'articles	Description	Quantité
Cordons d'essai isolés au silicone	1,2 m de long, avec prises femelles renforcées de 4 mm	2 paires
Pinces crocodiles entièrement isolées	Large mâchoires d'ouverture idéales pour les bornes de batterie	1 paire
Sondes d'homologation à dos mince	Accès à l'arrière des connecteurs de câble pour l'automobile	1 paire

Spécifications

Intensité nominale	10A
--------------------	-----

Spécifications mécaniques

Longueur de câble

1.2m

Homologations

Conformité/certifications

2011/65/EU et 2015/863

