



中文

参数表

RS Pro LED 照明灯

RS 库存号 : 145-5896



这款 RS Pro LED 照明灯，非常适用于工业和商业应用。外观采用独特的现代化超薄设计。设有标准型号和被动红外型号。



中文

特性

功率	50 瓦
光束角	120°
光强度	2400 Lm (流明)
灯型	LED
电压	100 V-230 V
色温	5000K
操作温度	-40°到+60°C
灯具	LED 芯片
使用寿命	50000 小时