

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 - 1815183

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 8, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

図は3極仕様

特長

- ✓ 大電流6 A
- ✓ テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
- ✓ SMT専用プロセスで使用するために特別に設計



基本情報

梱包	500 pc
最低注文数	500 pc
GTIN	 4 046356 761390
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	2.22 g
関税	85369010
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	12 mm
ピッチ	2.50 mm
寸法a	17.5 mm
高さ	5 mm

その他

製品範囲	PTSM 0,5/...-HHI-SMD
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 - 1815183

技術データ

その他

定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	63 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	160 V
標準規格 I _N	6 A
最大負荷電流	6 A
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	8

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

認証

認証

認証

UL Recognized / EAC

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 - 1815183

認証

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized 	
	B
標準規格 IN	5 A
定格電圧 UN	150 V

EAC

アクセサリ

その他の製品

サンプルセット - SAMPLEPTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5SMDWH - 1820848



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2): 160 V, 極数: 8, ピッチ: 2.5 mm, 色: 白, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HH0-2,5-SMD R44 - 1808255



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2): 160 V, 極数: 8, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HH1-2,5-THR R44 - 1814838



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2): 160 V, 極数: 8, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント, 回転防止ピン付き

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 - 1815183

アクセサリ

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-THR R44 - 1778683



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 8, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント


ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HV-2,5-THR R44 - 1778612



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 8, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

図面

穴あけ加工図



外形寸法

