

USB-C - ギガビットネットワーク有線LAN変換アダプタ シルバー

Product ID: US1GC30A



ノートパソコンのUSB-C™ポートを介してギガビットネットワークに簡単に接続できるGbEネットワークアダプタ。堅牢なネットワーク接続に対応し、ドライバが不要です。シルバーのデザインは、MacBook、Chromebook™などのノートパソコンと相性抜群です。

携帯性に優れ、美しいデザイン

コンパクトなUSBネットワークアダプタは、ホストUSBポートから直接電源を取るため、電源アダプタを持ち歩く必要がなく、携帯性にも優れています。高品質アルミニウムを使用したシルバー仕上げのアダプタは、MacBook、Chromebook™などのノートパソコンのアクセサリとして最適なデザインになっています。

ネイティブドライバサポートですぐに使えるアダプタ

このアダプタのチップセットは、Chrome OS™、Mac OS 10.10、Windows® 8.1.でのネイティブドライバに対応しており、ドライバの別途インストールが不要です。アダプタをノートパソコンのUSB-Cポートに差し込むだけでネットワークに接続することができます。

パワフルなギガビット ネットワーク接続

このアダプタは、USB 3.0(別名USB 3.1 Gen1、5Gbps対応)の性能を活用し、ギガビットの帯域幅に完全対応しています。サイズの大きなファイルでも、ネットワークを介しギガビット速度でアクセスすることができます。

接続しやすいUSB Type-Cプラグ

USB Type-Cコネクタは、前世代のUSBコネクタよりも小さく使いやすくなっています。プラグがリバーシブルになっているため、どちら側を上にしてもデバイスに差し込むことができます。向きを間違えたり、ポートを傷つける心配がありません。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加
- MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン
- コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します
- ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適

Features

- USB-Cポートを使用し、パソコンにイーサネット ネットワーク接続機能を追加
- MacBook、Chromebookなどのノートパソコンと相性のよいシルバー
- Thunderbolt 3 ポートとの互換性
- Chrome OS、Mac OS 10.10、Windows 8.1でドライバがデフォルト対応されているため、簡単に設定できます
- USBポートから直接給電
- 持ち運びに適した小型軽量設計
- 10/100/1000Mbps 自動検出対応
- IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
- IEEE 802.1Q VLANタギング対応
- ChecksumとLarge Send Offloadに対応
- 最大9Kまでジャンボフレームに対応
- Wake-on-LAN機能対応
- IEEE802.3az省電力型イーサネット対応

| | | |
|------------|----------------|--|
| ハードウェア | Warranty | 2 Years |
| | インターフェース | RJ45(ギガビットイーサネット) |
| | チップセットID | Realtek - RTL8153 |
| | バス型 | USB 3.1 Gen 1 |
| | ポート | 1 |
| | 業界標準 | IEEE 802.3、802.3u、802.3ab |
| 性能 | オートMDIX | あり |
| | タイプおよび定格 | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| | フルデュプレックスサポート | あり |
| | 互換性のあるネットワーク | 10/100/1000 Mbps |
| | 最大ケーブル長 | 0.6 in [1.5 cm] |
| | 最大データ転送速度 | 5 Gbps |
| コネクタ | コネクタタイプ | 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス |
| | 外部ポート | 1 - RJ-45 メス |
| ソフトウェア | OS互換性 | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.7 to 10.14 <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i> |
| 特記 / 必要条件 | システムおよびケーブル要件 | USB Type-Cポート利用可 |
| 電源 | 電源 | USB電源 |
| 環境条件 | 保存温度 | -55°C to 125°C (-67°F to 257°F) |
| | 動作温度 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | 湿度 | 20% ~ 90% RH |
| 物理的特徴 | Form Factor | 本体一体型ケーブル |
| | 色 | シルバー |
| | 製品幅 | 0.9 in [24 mm] |
| | 製品重量 | 1.2 oz [34 g] |
| | 製品長さ | 2.6 in [65 mm] |
| | 製品高さ | 0.7 in [17 mm] |
| パッケージ情報 | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 3.7 oz [106 g] |
| 箱に含まれているもの | パッケージ内容 | 1 - USB-C - GbEネットワークアダプタ |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.