Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	Legamaster			
	Indirizzo del fornitore.	Public Contact, Kwinkweerd 62, 7240 AC Lochem Lochem Gelderland, NL			
2.	Identificativo del modello	EVP-7500			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	C			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	117			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	n.a.			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	n.a.			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	0,0			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,5			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	0,5			W
10.	Tipo di display elettronico	Monitor			
11.	Rapporto dimensioni	16	:	9	
12.	Risoluzione dello schermo	3 840	x	2 160	pixels
13.	Diagonale dello schermo	190,0			cm
14.	Diagonale dello schermo	75			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	155,0			dm^2
16.	Tecnologia del pannello	LED LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	Sì			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	Sì			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	2			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	3			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	5			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	3			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Interno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
	i -				

	ii	Tensione d'ingresso	-	V
	iii	Tensione di uscita	-	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	i	-		
	ii	Tensione di uscita necessaria	-	V
	iii	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	iv	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 22/12/2025.

Numero di registrazione EPREL: 2522138 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522138

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 8713797114158

Fornitore: Legamaster International BV (Fabbricante) **Sito web:** www.legamaster.com

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Public Contact **Sito web:** www.legamaster.com

E-mail: info@legamaster.com **Telefono:** (+31) (0)573 - 71 30 00

Indirizzo:
Kwinkweerd 62
7240 AC Lochem
Paesi Bassi