

CARATTERISTICHE

- Design salvaspazio di piccole dimensioni - altezza 110mm quando piegato
- Il semplice design pieghevole lo rende facile e veloce da usare
- Max load 50 kg; vassoio inferiore 35kg, vassoio superiore 15kg
- Il vassoio Top può essere sollevato per consentire carichi alti sul vassoio inferiore
- Ruote di manovrabilità - 2 fisse, 2 girevoli

Carrello pieghevole in alluminio a 3 ripiani RS Pro 8kg, 670 x 430mm, carico

Codice RS: 157-474



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Carrello pieghevole RS Pro con 2 ripiani realizzato in alluminio. Questo carrello è ideale per il trasporto di articoli in fabbriche, magazzini e molto altro ancora. Il design pieghevole ne consente il facile stoccaggio quando non in uso. Con una capacità di carico di 250 kg, un telaio per impieghi pesanti, due ruote ammortizzate fisse e due girevoli in gomma, questo carrello RS Pro è un investimento ideale che è abbastanza versatile da essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni.

Specifiche generali

Tipo	Pieghevole
Numero di livelli	2
Tipo di ruota	Gomma
Materiale del telaio	Alluminio
Freni	Sì
Applicazioni	Magazzini, officine commerciali e garage, officine o garage a casa, industria alimentare e del catering, scuole, negozi

Specifiche meccaniche

Capacità di carico	50kg
---------------------------	------

Dimensioni ripiano esterno	
Dimensione piattaforma	670mm x 430mm
Lunghezza piattaforma	670mm
Larghezza piattaforma	470mm

