

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony
Produkt oder Komponententyp	Frontelement für Leuchtmelder
Produktspezifische Anwendung	Für Glühlampe
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot

### Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Produktgewicht	0,015 kg

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 gn (10...500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 50102

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------