

CP-131-A

Composition mécanique VL 131 outils en modules ABS 1/3



DESCRIPTION

Composition mécanique VL 131 outils en modules ABS 1/3

Composition d'outils pour mécanicien véhicule léger.

Composition vendue sans servante.

x34 outils :

cliquet 1/4"

douilles 1/4"

accessoires 1/4".

x20 outils :

cliquet 3/8"

douilles 3/8"

accessoires 3/8".

x1 cassette.

x1 marteau tri-matière.

x1 chasse-goupilles.

x10 clés à pipe débouchées 6/6 pans.

x12 clés mixtes à cliquet.

x7 tournevis fente et cruciforme Phillips®.

x7 tournevis Torx®.

x1 pince étau.

x1 pince à cran.

x2 pinces bi-matière.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COMPOSITION DE 131 OUTILS POUR MECANIQUE VL
Référence commerciale	CP-131-A
Poids (kg)	17
Contenant	Module ABS
Nombre de pièces	131
Garantie	0

Composition



x 7 Module ABS 1/3 de 7 tournevis Torx®

T-3MZ



x 7

Tournevis S1 Torx® lame ronde

T-...X

Ref : N°10 N°15 N°20 N°25 N°27 N°30 N°40



x 7 Module ABS 1/3 de 7 tournevis fente Phillips®

T-1MZ



x 3

Tournevis S1 Fente électricien lame ronde

T-...E

Ref : T-3E100 T-4E100 T-55E150



x 2

Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde

T-...M

Ref : T-65M150 T-8M150



x 2

Tournevis S1 Phillips® lame ronde

T-...P

Ref : T-1P100 T-2P125



x 10 Module ABS 1/3 de 10 outils à frapper

M1-10M



x 1

Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière

310-...TM

Ref : 310-32TM



x 1

Massettes à embouts interchangeables

320-...D

Ref : 320-32D



x 1

Pointeaux

8N-...A

Ref : 8N-3A

Burin de carrossier



1-...

Ref : 1B



x 1

Bédanes à profil constant

4-...-A

Ref : 4-200-A



x 5

Chasse-goupilles longs

7-...A

Ref : 7-25A 7-35A 7-50A 7-70A 7-90A



Module 20 outils douilles et accessoires 3/8

x 20

74-J1MZ



x 1

Cliquet 3/8" à inversion par levier

J-150-A



x 2

Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm

JH-...

x 1

Ref : 8 9 mm



x 13

Douilles courtes 3/8" 12 pans en mm

J-...Douilles_3/8_MM

Ref : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm



x 2

Rallonges 3/8" droites

J-2...

Ref : J-210 J-215



x 1

Rallonge 3/8" angulaire

J-210-SP



x 1

Cardan 3/8"

J-240



Module ABS 1/3 de 27 outils 1/2" 6 pans

x 27

75-SH1MZ



Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm

SH...

Ref : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 mm



x 1

Cliquet 1/2" à inversion centrale

S-159



x 1

Rallonges 1/2" droites

S-2...

Ref : S-210



x 1

Rallonges 1/2" angulaires

S-21...SP

Ref : S-215-SP



x 1

Cardan 1/2"

S-240



x 22

Réducteur 1/2" - 3/8"

S-230



x 12

Module ABS 1/3 de 12 clés mixtes à cliquet

50-C-J12MZ



x 12

Clés mixtes à cliquet en mm

50-C...

Ref : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm



x 10

Module ABS 1/3 de 10 clés à pipe débouchées 6/6 pans en mm

94-SJ10MZ



x 10

Clés à pipe débouchées polies 6/6 pans en mm

94-SD...

Ref : 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 mm



x 4

Module ABS 1/3 de 4 pinces chromées polies

P13-J4M



Pince multiprise à branches superposées chromée polie
209-25B



x 1

Pince-étau grande capacité
212-22



x 1

Pinces universelles chromées polies
204-...G

Ref : 204-16G



x 1

Pinces coupantes diagonales chromées polies
232-...G

Ref : 232-16G

x 1

