



TT430型打印机

一款现代化的、成本效益的
中级容量打印机



TT430 型打印机



TT430 外置的后夹座.

TT430 型热转式打印机

切边技术，简化的使用界面，是针对打印中级容量标签（约 3000 张/天）的具有成本效益的解决方案。

使用直观的触摸屏，快速实现所要的打印和设定命令。

经过优化的打印引擎能在所有海尔曼太通进行连续的高品质打印。300 dpi 点数/英寸的打印头是打印高分辨率，如 2 维条形码、公司标志、数字和文本的理想选择。

125 毫米/秒 至 30 毫米/秒的打印速度确保用户能够进行调整以适应我们提供的各种耗材。标准的粘性标签可以按 125 毫米/秒的速度打印，热收缩标记以 30 毫米/秒打印。



TT430 型打印机	
打印方式	热转式
打印头类型	300 dpi 点数/英寸, 扁式
打印速度	达到 125 毫米/秒
最大打印宽度	106 毫米
最大打印长度	1000 毫米
打印接口	USB 2.0, 以太网 10/100 Base T
支持的条形码, 打印机	标准式和 2 维
长度 x 高度 x 宽度	322 毫米 x 189 毫米 x 253 毫米
打印内存	64 MB 内存
重量	4 公斤

推荐的媒介
在以下之上打印:
*TLFX DS, TDRT DS, TULT DS 和 ShrinkTrak 系列
*TLFX, TULT, 和 TCGT 连续式填充
Tiptags
粘性标签

www.HellermannTyton.co.uk/TT430



HellermannTyton

海尔曼太通有限公司
 主要客服联系方式
 Wharf Approach 街
 阿尔德里奇, 沃尔索尔市, 都市郡
 WS9 8BX, 英国
 电话: +44 1922 458 151
 传真: +44 1922 743 237
 E-Mail: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

热转式打印技术
 是打印高质量的条形码、图片和文档的理想方式。

技术数据表 ^e	
产品号	类型
556-00450	TT430
556-00451	TT430 Caddy
556-00452	S430 Cutter