

特征

- 六个热电偶输入
- 可切换热电偶类型
K/T/J/R/N/E
- °C/°F 可选
- 耐用的 ABS 外壳
- 提供操作手册

RS PRO 六输入热电偶台式仪器

RS 库存号: 446-4048



RS Professionally Approved Products 为您提供所有产品类别的专业品质零件。我们的产品系列已经过工程师测试，可提供与领先品牌相当的质量，而无需支付高价。

商品说明属性 1

RS PRO 六输入热电偶台式温度计具有带背光的清晰 LCD 显示屏、六个热电偶输入和耐用的 ABS 外壳。该装置可以在七种热电偶类型之间切换，以获得最大的灵活性。

一般规格

温度计	
系列	专业版
型号	446-4048
温度计类型	台式
兼容的探头类型	K/T/J/R/N/E
温度输入数量	六
绝对最高温度测量	1372°C
温标	摄氏度/华氏度
显示类型	液晶显示器
解析度	0.1° 至 1000°
最佳精度	±0.1% 读数 ±0.2°C
温度系数	读数的 0.01% /°C
温标	ITS-90
工作温度	-40°C 至 50°C
储存温度	-40°C 至 50°C
工作湿度	0% 至 70% 相对湿度
应用	科学、工业

机械规格

筑屋材料	ABS
方面	148 x 67 x 190 毫米
长度	190mm
宽度	148mm
高度	67毫米
重量	155克

电气规格

输入电压范围* * (选项 - 在订购时指定)	240V 交流 $\pm 10\%$ 110V 交流 $\pm 10\%$ 9-30V 交流或直流
插头类型	迷你热电偶

保护类别

知识产权等级	防水
--------	----

附加信息

EAN	5060379945130
关税税号	90251980

分类

eCl@ss	5060379945130
UNSPSC	90251980

批准

声明	行政长官
危险区域认证	不
符合标准	不

类似产品

库存号	品牌	产品名称	应用	传感器类型	温度计类型
446-4032	专业版	台式温度计	科学的	热电偶类型 K /T/J/R/N/E	单输入温度计

包括的配件

- 操作手册