



LA STAMPANTE PORTATILE PIÙ VELOCE E AVANZATA LA M710

Più velocità. Più ordine.

Stampa 76 mm al secondo. Taglia automaticamente le etichette.



Un unico dispositivo. Centinaia di applicazioni.

Stampa sui consumabili più resistenti attualmente disponibili.

Risparmia tempo sfruttando le sue caratteristiche:

- ▶ Velocità di stampa di 76 mm al secondo
- ▶ Stampa 4.500 etichette con una sola ricarica
- ▶ Resiste a cadute da 1,2 m, a sabbia e polvere
- ▶ Usa la tastiera, il tuo smartphone e l'app Etichette express o il software per stampare le etichette
- ▶ Stampa testo, codici a barre, forme e immagini
- ▶ Importa i dati, salva e condividi le etichette



FAI DI PIÙ GRAZIE A:



**VELOCITÀ
DI STAMPA
FULMINEA**



**FLESSIBILITÀ DA
AZIENDA A CAMPO**



**PIÙ DI 60
MATERIALI
DISPONIBILI**

LA M710

Stampa più etichette
IN METÀ TEMPO

Svolgi il lavoro al meglio ovunque

Ottimizza le tue prestazioni con consumabili Brady



ROTOLI INTELLIGENTI

- ▶ Svolgi il lavoro con oltre 50 materiali ad alte prestazioni e più di 1.300 tipi di etichette.



ROTOLI BULK

- ▶ Risparmia comprando rotoli di etichette in bulk: oltre 14 materiali e più di 200 tipi di etichette.



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

- ▶ Hai esigenze particolari? Scegli tra un numero illimitato di etichette personalizzabili in oltre 70 materiali diversi.



Garantisce un'esperienza di etichettatura superiore scegliendo i consumabili Brady Authentic ottimizzati

I consumabili Brady Authentic sono appositamente pensati per le stampanti Brady al fine di produrre prestazioni e affidabilità migliori che non si ottengono con quelli di altri produttori. Offriamo la più ampia gamma di colori, finiture e impieghi specifici del settore. Scegli prodotti originali. Migliora con Brady.

Consumabili specifici per ogni applicazione

Ecco alcuni consumabili per M710 da conoscere

Per visualizzare tutte le opzioni disponibili, visita il sito bradyeurope.com/M710materials



Fili e cavi



Comunicazione dati



Ambienti aggressivi



Componenti e apparecchiature



Impianti e sicurezza

Ognitempo Etichette in vinile multiuso (B-595)					
Termorestringenti Tubetti termorestringenti PermaSleeve® (B-342)					
Wrap around Etichette wrap around in vinile autolaminanti (B-427)					
Multiuso Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi (B-423)					
 Resistenti ai lavaggi Etichette resistenti ai lavaggi rilevabili al metal detector ToughWash® (B-854)					
 BradyGrip® Etichette a strappo stampabili BradyGrip con parte posteriore uncinata VELCRO® Brand Hook (B-414)					
A basso contenuto di alogenuri Etichette in poliestere multiuso a basso contenuto di alogenuri (B-569)					
Per applicazioni a basse temperature Etichette in poliestere multiuso per applicazioni a basse temperature (B-549)					

 = Consumabile esclusivo Brady



Per saperne di più, visita il sito bradyeurope.com/M710 o scansiona per guardare il video di presentazione



Specifiche della stampante M710

Specifiche	
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione (DPI)	300
Velocità di stampa (mm/s)	76,20
Capacità colore	Monocolore
Etichette continue o fustellate	Continue e fustellate
Max larghezza etichetta (mm)	50,80
Lunghezza max.	1016,00
Opzioni di connettività	Uso stand alone USB Bluetooth su alcuni modelli WiFi su alcuni modelli
Cellulari e tablet supportati	Dispositivi Android con Android OS 6+ iPhone con iOS 10+ Solo per modelli con WiFi e Bluetooth.
Compatibilità software	Brady Workstation Express Labels Mobile App Driver Windows per software terzi
Codici a barre	QR Code Data Matrix Code 128 Code 39 EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 de 5 UPC-A UPC-E Altro tramite Brady Workstation Altro tramite software
Simboli incorporati	500+
Proprietà fisiche	
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	240,03 x 345,20 x 116,75
Peso (kg)	2,45
Indicatori a schermo	Autonomia residua batteria Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta Nastro rimanente Consumabile rimanente Messaggi di errore
Taglierina	Taglierina automatica
Garanzia	2 anni
Lunghezza del testo	Resistente a cadute da 1,2 metri Sabbia e polvere

Kit stampante per etichette M710

Codice	Descrizione
317814	M710 AZERTY
322912	M710 AZERTY EU + Suite per Brady Workstation
322915	M710 AZERTY EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
317815	M710 AZERTY Wi-Fi, BT
322918	M710 CYRILLIC EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
317817	M710 CYRILLIC Wi-Fi, BT
317810	M710 QWERTY EU
322911	M710 QWERTY EU + Suite per Brady Workstation
317811	M710 QWERTY EU Wi-Fi, BT
322914	M710 QWERTY EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
317812	M710 QWERTY UK
322913	M710 QWERTY UK + Suite per Brady Workstation
317813	M710 QWERTY UK Wi-Fi, BT
322917	M710 QWERTY UK Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
317834	M710 QWERTY US
317835	M710 QWERTY US Wi-Fi, BT
322916	M710 QWERTZ EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
317816	M710 QWERTZ Wi-Fi, BT

La stampante è fornita in una valigia rigida cavo USB, guida rapida, USB prodotto (contenente informazioni sul prodotto e driver di stampa per Windows), batteria Li-ION ricaricabile, trasformatore CA, software per la creazione di etichette in Brady Workstation, adattatore per rotoli, rotolo M7C-1000-595-WT e nastro M7-R6000.

Accessori

Codice	Descrizione
175664	Valigia rigida per stampante per etichette M710
175665	Cavo da USB-C a USB Tipo A
175673	Batteria agli ioni di litio ricaricabile per stampante per etichette M510/M610/M710
175674	Batteria NiMH ricaricabile per stampante per etichette M510/M610/M710
114886	Kit di pulizia
147998	Adattatore per consumabili M6 per stampante
150619	Borsa morbida protettiva per stampanti portatili

