

KERN EMB 2200-0

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Autonomia:	50 h
Autonomia:	400 h

n/a: Alimentatore esterno

Alimentazione

Tempo di carica:	10 h
------------------	------

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificato DAkkS: 963-127

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia didattichia

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	226 x 205 x 70 mm
Peso lordo:	720 g
Peso netto:	515 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	170 x 240 x 39 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Superficie di pesata (d):	150

Sistema di misurazione

Divisione [d]:	1 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearit�:	2 g
Peso di calibrazione consigliato:	2 kg (M1)
Portata [Max]:	2,200 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilit�:	1 g
Risoluzione:	2200
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	2,500 s
Unit� di misura:	dwt g oz ozt

Display

Altezza cifre di display:	1,500 cm
---------------------------	----------

Funzioni

Pesata sottobilancia:	Gancio
-----------------------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 �C
Temperatura d'impiego massima:	35 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %