



PRODUCT-DETAILS

OFAZ2S3

OFAZ2S3 FUSE BASE



概要信息	
产品型号	OFAZ2S3
产品ID	1SCA151169R1001
欧洲商品编号(EAN)	6417019814933
目录说明	OFAZ2S3 FUSE BASE
详细描述	Fuse Base, Size 2, Full protection IP 20, 3-pole

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Popular Downloads	
数据手册, 技术资料	1SCC316001K0201

环境条件

防护等级	IP20
污染等级	3

订货信息

最小起订量	1 piece
海关关税号	85389099
原产地	Slovenia (SI)

尺寸

产品净宽	210 mm 8.27 in
产品净高	270 mm 10.63 in
产品净深	120 mm 4.72 in
产品净重	1.926 kg 4.25 lb

包装信息

1级包装单元	1 piece
1级包装宽度	280 mm 11.02 in
1级包装长度	248 mm 9.76 in
1级包装高度	154 mm 6.06 in
1级包装 总重	2.16 kg 4.76 lb
1级包装 EAN	6417019814933

技术参数

防护等级	IP20
熔断器规格	NH1
熔断器系列	DIN
安装类型	Baseplate
极数	3P
污染等级	3
功率损耗	at Rated Operating Conditions per Pole 45 W
额定电流 (I_n)	400 A
额定冲击耐受电压 (U_{imp})	6 kV
额定绝缘电压 (U_i)	1000 V AC
额定工作电压	690 V AC
特殊功能	IP20, full protection
标准	IEC
端子类型	Bolt

拧紧力矩 acc. IEC 60947-1 32 N·m

UL/CSA适用的技术参数

拧紧力矩 acc. IEC 60947-1 32 N·m

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE 1SCC316005D2701

分类

对象分类代码	F
ETIM 8	EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM 9	EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
e级	V11.1 : 27142106
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3109927
E-Number (Sweden)	2300350

分类

低压产品及系统 → 熔断器类产品 → 熔断器座
传动 → 服务 → 备件和耗材 → 部件

