

## 特点

- 以 Durable 灰色袋供货
- 迷人的黄色管道
- 工作温度额定值为 -20 至 +70°C
- CAT III 安全类别级别

## RS PRO 测试引线测试引线套件、600V CAT

RS 库存号: 731-5277



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 实用引线套件以 Durable 灰色袋供货，带极具吸引力的黄色管道。标准套件 (731-5277) 具有各种附件，适用于大多数情况下的测量。带熔丝的套件 (731-5273) 具有额外带熔丝的测试探头，符合 GS38 安全指南的要求，适用于高能量电路，同时进行电压测量。两个套件均符合 IEC1010-1 CAT III 600 V 安全标准。

薄型细绝缘触头套件 [262-7770](#) 适合与带熔丝的测试触头和万用表测试引线组一起使用  
分列笼型探头套件 [262-7786](#) 适合与带熔丝的测试触头和万用表测试引线组一起使用。

一般规格

导联类型	测试引线套件
连接器类型	鳄鱼夹，直角插头，弹簧钩，直向插头
应用	测试和测量、测试电压、电流、电容和其他类型的测试

电气规格

安全类别电压	600V
安全类别	CAT 是 600 v
安全类别级别	第三类 CAT 不过如此

机械规格

引线长度	1.2m
------	------

## 操作环境规格

最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+70°C

## 认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

