


## K.B - Nasadki 3/4" 12-kątne metryczne



### Description:

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Umożliwiają blokowanie akcesoriów wyposażonych w zatrzaski.
- Wyposażone w przycisk szybkiego odblokowywania.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

	A [mm]	a [mm]	Średnica [mm] [mm]	Średnica D1 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Waga [g]
<b>K.19B</b>	19.0	19.0	36.0	30.1	51.0	14.0	207.0
<b>K.21B</b>	21.0	21.0	36.0	32.0	51.0	14.0	208.0
<b>K.22B</b>	22.0	22.0	36.0	33.4	51.0	14.0	221.0
<b>K.23B</b>	23.0	23.0	36.0	36.0	52.5	14.0	244.0
<b>K.24B</b>	24.0	24.0	36.0	36.0	52.5	16.0	237.0
<b>K.26B</b>	26.0	26.0	36.0	38.9	52.5	16.0	231.0
<b>K.27B</b>	27.0	27.0	36.0	39.7	52.5	18.0	232.0
<b>K.28B</b>	28.0	28.0	36.0	41.0	52.5	18.0	239.0
<b>K.30B</b>	30.0	30.0	36.0	43.2	59.0	20.0	282.0
<b>K.32B</b>	32.0	32.0	36.0	45.9	59.0	22.0	301.0
<b>K.33B</b>	33.0	33.0	36.0	48.1	59.0	22.0	330.0
<b>K.34B</b>	34.0	34.0	36.0	48.4	59.0	24.0	322.0
<b>K.35B</b>	35.0	35.0	36.0	50.1	59.0	24.0	344.0
<b>K.36B</b>	36.0	36.0	36.0	51.0	59.0	24.0	347.0
<b>K.38B</b>	38.0	38.0	40.0	54.3	66.9	27.0	478.0
<b>K.40B</b>	40.0	40.0	40.0	56.0	66.9	27.0	493.0
<b>K.41B</b>	41.0	41.0	40.0	57.3	66.9	27.0	504.0
<b>K.42B</b>	42.0	42.0	40.0	59.5	66.9	27.0	552.0
<b>K.43B</b>	43.0	43.0	40.0	60.7	66.9	28.0	301.0
<b>K.44B</b>	44.0	44.0	40.0	61.9	66.9	28.0	587.0
<b>K.46B</b>	46.0	46.0	40.0	63.5	75.0	30.0	641.0
<b>K.50B</b>	50.0	50.0	40.0	68.5	75.0	33.0	725.0
<b>K.54B</b>	54.0	54.0	45.0	74.0	75.0	36.0	880.0
<b>K.55B</b>	55.0	55.0	45.0	74.7	75.0	36.0	875.0