

GAMBI PER FRESE PERFORATRICI A TAZZA "IMPACT"

Chucking shanks for "Impact" core bits/Arbres de montage pour trépan "Impact"/
Husillos para coronas perforadoras "Impact"/Veios de mandril para brocas "Impact"

21115

Gambo esagonale

Hex. shank



Gambo SDS PLUS

SDS PLUS shank



Gambo SDS MAX*

SDS MAX shank*



* Usare solo per materiali da costruzione leggeri come arenaria, mattoni forati. Non usare per cemento armato, calcestruzzo e pietre.

* Use with light building materials only.

cod.	Attacco filettato Thread attachment	Lunghezza tot. Overall length
21115501	M 16 x 2	100 mm
21115502	M 16 x 2	220 mm
21115503	M 16 x 2	370 mm
21115521	M 22 x 2,5	100 mm
21115522	M 22 x 2,5	220 mm
21115523	M 22 x 2,5	370 mm

cod.	Attacco filettato Thread attachment	Lunghezza tot. Overall length
21115504	M 16 x 2	100 mm
21115505	M 16 x 2	220 mm
21115507	M 16 x 2	370 mm
21115509	M 16 x 2	460 mm
21115524	M 22 x 2,5	100 mm
21115525	M 22 x 2,5	220 mm
21115527	M 22 x 2,5	370 mm
21115529	M 22 x 2,5	460 mm

cod.	Attacco filettato Thread attachment	Lunghezza tot. Overall length
21115520	M 22 x 2,5	370 mm

Punta pilota
Pilot drill



7,25 mm

cod. ØxL
mm

21115506 8 x 120

CORRISPONDENZA MISURE METRICHE E MISURE IN POLLICI PER PUNTE DA EDILIZIA

Correspondence of metric and inches dimensions for construction tips/Correspondance des dimensions métriques et pouces pour les embouts de construction/Correspondencia de dimensiones métricas y en pulgadas para consejos de construcción/Correspondência de dimensões métricas e em polegadas para dicas de construção

Dimensioni in mm Dimensions (mm)	Dimensioni in pollici Dimensione (inches)
3,5X110	9/64x4
3,5X135	9/64x5
4X110	5/32x4
4X160	5/32x6
5X110	3/16x4
5X160	3/16x6
5X210	13/64x8
5X310	3/16x12
5,5X110	7/32x4
5,5X160	7/32x6
5,5X210	7/32x8
5,5X260	7/32x10
5,5X310	7/32x12
5,5X460	7/32x18
6X110	15/64x4
6X160	15/64x6
6X210	15/64x8
6X260	15/64x10
6X460	15/64x18
6,5X110	1/4x4
6,5X160	1/4x6
6,5X210	1/4x8
6,5X260	1/4x10
6,5X310	1/4x12
7X110	9/32x4
7X160	9/32x6
7X210	9/32x8
8X110	5/16x4
8X160	5/16x6
8X210	5/16x8
8X260	5/16x10
8X310	5/16x12
8X410	5/16x16
8X460	5/16x18
8X610	5/16x24
9X160	11/32x6
9X210	11/32x8
9,5X160	3/8x6
10X1000	3/8x40
10X110	3/8x4
10X160	3/8x6
10X210	3/8x8
10X260	3/8x10
10X310	3/8x12
10X360	3/8x14
10X460	3/8x18
10X610	3/8x24
11X160	7/16x6
11X210	7/16x8
11X260	7/16x10
11X310	7/16x12
12X1000	15/32x40
12X160	15/32x6
12X210	15/32x8
12X260	15/32x10
12X310	15/32x12

Dimensioni in mm Dimensions (mm)	Dimensioni in pollici Dimensione (inches)
12X360	15/32x14
12X460	15/32x18
12X610	15/32x24
13X160	1/2x6
13X210	1/2x8
13X260	1/2x10
13X310	1/2x12
13X460	1/2x18
14X1000	9/16x40
14X160	9/16x6
14X210	9/16x8
14X260	9/16x10
14X310	9/16x12
14X460	9/16x18
14X610	9/16x24
15X160	19/32x6
15X210	19/32x8
15X260	19/32x10
15X460	19/32x18
16X1000	5/8x40
16X160	5/8x6
16X210	5/8x8
16X260	5/8x10
16X310	5/8x12
16X460	5/8x18
16X610	5/8x24
16X800	5/8x32
17X210	11/16x8
18X1000	23/32x40
18X200	23/32x8
18X250	23/32x10
18X300	23/32x12
18X450	23/32x18
18X600	23/32x24
19X200	24/32x8
19X450	24/32x18
20X1000	25/32x40
20X200	25/32x8
20X300	25/32x12
20X450	25/32x18
20X600	25/32x24
22X1000	7/8x40
22X250	7/8x10
22X300	7/8x12
22X450	7/8x18
22X600	7/8x24
24X250	15/16x10
24X450	31/32x18
25X1000	1"x40
25X250	1"x10
25X300	1"x12
25X450	1"x18
26X250	1-1/32x10
26X450	1-1/32x18
28X450	1-1/8x18
30X450	1-3/16x18