

# EB 2-15 - 插拔式桥接件

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203166>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 15.25 mm，位数: 2，颜色: 灰色



## 商业数据

|             |               |
|-------------|---------------|
| 订货号         | 0203166       |
| 包装单位        | 100 pc        |
| 最小订货量       | 100 pc        |
| 销售关键代码      | BE1Z2X        |
| 产品关键代码      | BE1Z2X        |
| GTIN        | 4017918098612 |
| 单件重量 (含包装)  | 7.46 g        |
| 单件重量 (不含包装) | 3.16 g        |
| 原产地         | PL            |

# EB 2-15 - 插拔式桥接件

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203166>



## 技术数据

### 产品属性

|      |          |
|------|----------|
| 产品类型 | 插入式桥接件   |
| 位数   | 2        |
| 针距   | 15.25 mm |

### 尺寸

|    |          |
|----|----------|
| 针距 | 15.25 mm |
|----|----------|

### 材料规格

|    |               |
|----|---------------|
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
|----|---------------|

# EB 2-15 - 插拔式桥接件

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203166>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# EB 2-15 - 插拔式桥接件

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203166>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn