



DER BISHER SCHNELLSTE UND LEISTUNGSSTÄRKSTE TRAGBARE DRUCKER

# DER M710

## Mehr Geschwindigkeit. Weniger Aufwand.

Drucken Sie mit einer Geschwindigkeit von 76 mm pro Sekunde. Lassen Sie Etiketten automatisch abschneiden.



## Ein Gerät. Hunderte von Anwendungen.

Drucken Sie auf den beständigsten Etikettenmaterialien.

Profitieren Sie von diesen zeitsparenden Funktionen:

- ▶ Druckgeschwindigkeit von 76 mm pro Sekunde
- ▶ Druckt 4.500 Etiketten mit einer Akkuladung
- ▶ Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 m, beständig gegen Sand und Flugstaub
- ▶ Drucken Sie Etiketten über das Tastenfeld, Ihr Smartphone und die App „Express-Etiketten“ oder die Software
- ▶ Druckt Text, Barcodes, Formen und Bilder
- ▶ Speichern und Teilen von Etiketten, Datenimporte



## ERLEDIGEN SIE MEHR MIT DIESEN FUNKTIONEN:



ULTRASCHNELLE DRUCKGESCHWINDIGKEITEN



FLEXIBLE VERBINDUNG ZWISCHEN BÜRO UND EXTERNEN EINSATZORTEN



MEHR ALS 60 MATERIAL-OPTIONEN

# DER M710



Drucken Sie mehr Etiketten  
**IN DER HÄLFTE DER ZEIT**

## Erledigen Sie Ihre Arbeit richtig – an jedem Einsatzort

Optimieren Sie die Leistung mithilfe von Brady-Materialien



### INTELLIGENTE ROLLEN

- ▶ Erledigen Sie Ihre Arbeit mit mehr als 50 hochwertigen Materialien und mehr als 1.300 Etikettenoptionen.



### GROSSROLLEN

- ▶ Sparen Sie mehr mit Großrollen: mehr als 14 Materialien und mehr als 200 Etikettenoptionen.



### KUNDENSPEZIFISCHE OPTIONEN

- ▶ Haben Sie besondere Anforderungen? Profitieren Sie von unbegrenzten kundenspezifischen Etikettenoptionen in mehr als 70 verschiedenen Materialien.



### Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Brady Authentic“-Materialien wurden speziell für Brady-Drucker entwickelt. Sie erhalten damit eine höhere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von anderen Materialien. Wir bieten Ihnen ein Komplettsortiment an, das zahlreiche Farben und Oberflächenausführungen umfasst und sich für die verschiedensten Anwendungsgebiete eignet. Nutzen Sie „Brady Authentic“ und Sie erhalten noch mehr Leistung mit Brady.

## Speziell gefertigte Materialien für alle Ihre Anforderungen

### Einige M710 Etikettenmaterialien, die Sie kennen sollten

Alle erhältlichen Materialoptionen finden Sie unter [bradyeurope.com/M710materials](https://bradyeurope.com/M710materials)



Leitungen und Kabel



Datenkommunikation



Raue Umgebungen



Bauteile, Komponenten und Geräte



Sicherheit und Gebäude

|                                             |                                                                                       | Leitungen und Kabel | Datenkommunikation | Raue Umgebungen | Bauteile, Komponenten und Geräte | Sicherheit und Gebäude |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Witterungsbeständig</b>                  | Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen (B-595)                                 |                     |                    |                 |                                  |                        |
| <b>Schrumpfschläuche</b>                    | PermaSleeve Schrumpfschläuche (B-342)                                                 |                     |                    |                 |                                  |                        |
| <b>Wicketiketten</b>                        | Selbstlaminiierende Vinyl-Wicketiketten (B-427)                                       |                     |                    |                 |                                  |                        |
| <b>Mehrweck-Etiketten</b>                   | Für raue Umgebungen geeignete Mehrweck-Etiketten aus Polyester (B-423)                |                     |                    |                 |                                  |                        |
| <b>Reinigungsbeständig</b>                  | ToughWash reinigungsbeständige Etiketten mit Metallerkennung (B-854)                  |                     |                    |                 |                                  |                        |
| <b>BradyGrip</b>                            | BradyGrip bedruckbare Klettband-Etiketten mit VELCRO Brand Klettband (B-414)          |                     |                    |                 |                                  |                        |
| <b>Niedriger Halogenid-Gehalt</b>           | Mehrweck-Etiketten aus Polyester mit niedrigem Halogenid-Gehalt (B-569)               |                     |                    |                 |                                  |                        |
| <b>Anwendung bei niedrigen Temperaturen</b> | Mehrweck-Etiketten aus Polyester für die Anwendung bei niedrigen Temperaturen (B-549) |                     |                    |                 |                                  |                        |

= Spezielles Brady-Material

▶ Erfahren Sie mehr unter [bradyeurope.com/M710](https://bradyeurope.com/M710) oder scannen Sie den QR-Code, um das Informationsvideo anzusehen.



## M710 Druckerspezifikationen

| Eigenschaften                        |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucktechnologie                     | Thermotransfer                                                                                                                                    |
| Druckauflösung (dpi)                 | 300                                                                                                                                               |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)        | 76,20                                                                                                                                             |
| Farbdruck                            | Einfarbig                                                                                                                                         |
| Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten    | Endlos & Vorgestanzt                                                                                                                              |
| Max. Etikettenbreite (mm)            | 50,80                                                                                                                                             |
| Max. Drucklänge (mm)                 | 1016,00                                                                                                                                           |
| Anschlussoptionen                    | „Stand-alone“-Betrieb<br>USB<br>Bluetooth bei ausgewählten Modellen<br>WLAN bei ausgewählten Modellen                                             |
| Unterstützte Smartphones und Tablets | Android-Geräte mit Android OS 6+<br>iPhone mit iOS 10+<br>Nur bei WLAN- und Bluetooth-Modellen.                                                   |
| Software-Kompatibilität              | Brady Workstation<br>Express Labels Mobile App<br>Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software                                         |
| Barcode-Typ                          | Data Matrix<br>QR-Code<br>Code 128<br>Code 39<br>EAN-8<br>EAN-13<br>Interleaved 2 von 5<br>UPC-A<br>UPC-E<br>Mehr über Brady Workstation Software |
| Integrierte Symbole                  | 500+                                                                                                                                              |
| Gerätedaten                          |                                                                                                                                                   |
| Breite x Höhe x Tiefe (mm)           | 240,03 x 345,20 x 116,75                                                                                                                          |
| Gewicht (kg)                         | 2,45                                                                                                                                              |
| Bildschirmanzeigen                   | Akkustand<br>Erkennung von Farbband und Etiketten-Teilenummer<br>Verbleibendes Farbband<br>Verbleibende Materialmenge<br>Fehlermeldung            |
| Schneidevorrichtung                  | Auto-Cutter                                                                                                                                       |
| Gewährleistung                       | 2 Jahre                                                                                                                                           |
| Falltest                             | Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 Meter<br>Sand und Staub                                                                                      |

## M710 Etikettendrucker-Set

| Artikelnr. | Beschreibung                                          |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 317814     | M710 AZERTY                                           |
| 322912     | M710 AZERTY EU + Brady Workstation-Suite              |
| 322915     | M710 AZERTY EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite     |
| 317815     | M710 AZERTY WLAN, BT                                  |
| 322918     | M710 KYRILLISCH EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite |
| 317817     | M710 KYRILLISCH WLAN, BT                              |
| 317810     | M710 QWERTY EU                                        |
| 322911     | M710 QWERTY EU + Brady Workstation-Suite              |
| 317811     | M710 QWERTY EU WLAN, BT                               |
| 322914     | M710 QWERTY EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite     |
| 317812     | M710 QWERTY UK                                        |
| 322913     | M710 QWERTY UK + Brady Workstation-Suite              |
| 317813     | M710 QWERTY UK WLAN, BT                               |
| 322917     | M710 QWERTY UK WLAN, BT + Brady Workstation-Suite     |
| 317834     | M710 QWERTY US                                        |
| 317835     | M710 QWERTY US WLAN, BT                               |
| 322916     | M710 QWERTZ EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite     |
| 317816     | M710 QWERTZ WLAN, BT                                  |

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel, Kurzanleitung, Produkt-USB (mit Produktinformationen und Windows-Treiber), wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, AC-Adapter, Brady Workstation-Software für die Etikettengestaltung, Medienadapter, eine Rolle M7C-1000-595-WT und ein Farbband M7-R6000.

## Zubehör

| Artikelnr. | Beschreibung                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 175664     | Hartschalenkoffer M710 Etikettendrucker                  |
| 175665     | USB-C-auf-USB-Typ-A-Kabel                                |
| 175673     | Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku für M510/M610/M710 Drucker |
| 175674     | Wiederaufladbarer NiMH-Akku für M510/M610/M710 Drucker   |
| 114886     | Reinigungsset                                            |
| 147998     | Medienadapter                                            |
| 150619     | Schutztasche für tragbare Drucker                        |

