

**2138.EL34** Sélection CM.EL34 avec valise BV.21SX

• Dimensions : 530 x 390 x 180 mm.

Poids : 10,2 kg.

Contenu :

| | | |
|-----------------|----|---|
| BV.21SX | 1 | Valise électromécanique + accessoires |
| 22.JE6T | 6 | Clés à fourches "micromécanique" de 3,2 à 13 mm en trousse |
| 22.JU5T | 5 | Clés à fourches "micromécanique" de 3/16" à 9/16" en trousse |
| 113A.6C | 1 | Clé à molette |
| R.420MU | 28 | Douilles 1/4" de 3,2 à 13 mm et de 3/16" à 9/16" et accessoires |
| A.VE | 3 | Tournevis pour vis à fente de 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm isolés 1000 Volts |
| AN4X35 | 1 | Tournevis court pour vis à fente 4x35 mm |
| AP.VE | 2 | Tournevis Phillips® PH 0-1 isolés 1000 Volts |
| ANP1X35 | 1 | Tournevis court empreinte Phillips® PH1 |
| AD.VE | 2 | Tournevis empreinte Pozidriv® PZ 0-1 isolés 1000 Volts |
| AMR | 1 | Tournevis lame multiple "radio" |
| AFUX.1 | 1 | Pose-vis pour vis cruciforme |
| 82H.JU10 | 10 | Clés mâles coudées de 1/16" à 3/8" en trousse |
| 82H.JE10 | 10 | Clés mâles coudées de 0,9 à 6 mm en trousse |
| 181A.18G | 1 | Pince multiprise à verrouillage |
| 405.12MT | 1 | Pince coupante diagonale de précision |
| 405.MT | 1 | Pince coupante diagonale de précision |
| 416.PMT | 1 | Pince diagonale coupante semi-rase |
| 431.MT | 1 | Pince à becs courts |
| 433.LMT | 1 | Pince à becs demi-rond coudés |
| 449B | 1 | Pince à sertir |
| 1230.30 | 1 | Fer à souder 30W |
| 839A | 1 | Pompe à dessouder |
| 1802A | 2 | Mini grippe-fils noir et rouge |
| 1803A | 2 | Pointes de touche noire et rouge |
| 1804B | 2 | Cordons de raccordement noir et rouge |
| 841A.4 | 1 | Ciseaux d'électricien |
| 840.1 | 1 | Couteau d'électricien avec dénudeur |
| 897.216 | 1 | Mètre ruban 2 m |
| AFU.0 | 1 | Pose-vis "électronique" |
| 153 | 1 | Brucelle à becs croisés |
| 149.Y | 1 | Brucelle de précision |
| 152.Y | 1 | Brucelles coudées |
| 826.0 | 1 | Doigt mécanique |
| 834 | 1 | Miroir d'inspection |
| 835A | 1 | Tire-ressort |
| 836 | 1 | Lampe-stylo |
| 1830.1 | 1 | Pinceau soie extra doux |
| HT.2X2,4 | 1 | Tournevis de syntonisation à fente de 2 et 2,4 mm |

