

Produktinformation

Akku-Bohrschauber 18,0 V



EAN: 0088381815048

DDF458RTJ

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Drehmoment weich	58 Nm
Drehmoment hart	91 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	225x79x259
Gewicht	2,0 kg



Lieferumfang:

Seitengriff kpl.
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Schraube M4x12
Einhängebügel
Kontaktschutzhülle

Best.-Nr.:
126130-0
195584-2
196672-8 (2x)
251314-2 (2x)
346317-0
450128-8

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühliger regelbare Drehzahl
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Rechts-/ Links-Lauf
- Motorbremse
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

70 dB(A)
1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration

2,5 m/s²

Stand: 9-2-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de