

# Módulo SFP Compatible con Cisco SFP-GE-T - Transceptor de Cobre RJ45 1000BASE-T - SFPC1110

Product ID: SFPC1110



El modelo SFPC1110 es un módulo transceptor por cobre, compatible con el modelo SFP-GE-T de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad 1GbE (1000Mbps) fiable a través de cable de cobre para redes compatibles con 1000BASE-T, con una distancia máxima de hasta 100m.

## Especificaciones técnicas:

- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 1,25Gbps
- **Tipo:** Cobre
- **Tipo de conexión:** Conector RJ45
- **Distancia máxima de transferencia:** 100m
- **MTBF:** 4.655.371 horas
- **Consumo energético:** Menos de 1,3 vatios
- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** No

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

### **Módulos SFP de StarTech.com**

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco
- Expanda su red a segmentos remotos

### Features

- Compatibilidad garantizada al 100% con Cisco SFP-GE-T
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Negociación Automática de 1000 Mbps
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
<b>Rendimiento</b>	DDM	No
	Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
	MDIX Automático	Sí
	MTBF	4.655.371 horas
	Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
	Tipo de Fibra	Cobre
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Hembra
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 1.3 W
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 30~70%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13 mm]
	Longitud del Producto	2.8 in [70 mm]
	Peso del Producto	1.6 oz [46 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [55 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - SFP RJ45 10/100/1000 Mbps

Product appearance and specifications are subject to change without notice.