

TRICOFLEX®

Classic



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb oder grün
- 2 Zwischenschicht aus PVC-Schaum
- 3 TNT Trikot-Gewebe
- 4 Zwischenschicht aus PVC-Schaum
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC, schwarz

FLEXIBLER MEHRSCHTIGER PVC-SCHLAUCH MIT WABENFÖRMIGER SOFT&FLEX STRUKTUR.

Decke aus PVC, sehr gute UV-Beständigkeit, gestrickte Gewebeeinlage und 2-schichtige, schwarze und glatte Schlauchseele.

ANWENDUNGEN

Bewässerung, Reinigung

EINSATZBEREICHE

Agrarindustrie, Bauindustrie, Landschaftsbau, Landwirtschaft

AUFDRUCK

TRICOFLEX Soft&Flex Technology Tricoflex Non Torsion Made in France [Prod. Nr]

VORTEILE

Die mehrschichtige Struktur mit einer exklusiven gestrickten Gewebeeinlage in Non Torsion Technologie und einer zweischichtigen Schlauchseele garantiert eine gute Flexibilität, eine leichte Handhabung, eine ausgezeichnete Biegefestigkeit und Knickbeständigkeit, sowie eine hohe Beständigkeit gegen geringe Verformungen unter Druck. Eine sehr glatte Schlauchseele erleichtert den Wasserdurchfluss und garantiert eine gleichmässige Durchflussmenge. Der TRICOFLEX® Schlauch hat eine sehr dicke Wandstärke und wird aus Qualitätsrohstoffen hergestellt. Dadurch hat der Schlauch eine höhere Alterungsbeständigkeit und Flexibilität. Die Decke aus gelbem oder grünem PVC schützt den Schlauch vor Abrieb und UV-Strahlen.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Kupplungssysteme für den Wasserbereich.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 114 bis 117 Kolonne A.



| Ø mm | Ø mm | Ø mm | bar | bar | mm | Gelb | | | Grün | |
|------|------|------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 25 m | 50 m | 100 m | 25 m | 50 m |
| 12,5 | 17,6 | 2,55 | 25 | 10 | 125 | 117135 | 117151 | 117016 | | |
| 15 | 20,5 | 2,75 | 25 | 10 | 135 | 116861 | 116874 | 054426 | 117045 | 117051 |
| 19 | 25,3 | 3,15 | 23 | 9 | 180 | 116887 | 051546 | 054437 | 142916 | 051570 |
| 25 | 32,3 | 3,65 | 20 | 8 | 240 | 048273 | 048374 | 048363 | 048284 | 048385 |
| 30 | 39 | 4,5 | 20 | 8 | 300 | 048508 | 048510 | 048497 | | |
| 35 | 45 | 5 | 20 | 8 | 350 | 048565 | 048554 | 048587 | | |
| 40 | 51 | 5,5 | 20 | 8 | 400 | 048442 | 048453 | 048655 | | |
| 50 | 63 | 6,5 | 20 | 8 | 500 | 048306 | 048341 | | | |