

MERKMALE

- **Verschiedene Gewinde sind erhältlich**
- **Vollständig gegen Staub abgedichtet**
- **Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit**
- **Hergestellt aus hochwertigem Nylon 66**
- **Kontermutter im Lieferumfang enthalten**

Kabelverschraubung RS Pro M20 mit Kontermutter, Nylon, IP68

RS Best.-Nr. 822-9741



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Ein Sortiment an Kabelverschraubungen von RS PRO mit metrischem Gewinde, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Gewindegröße	M20
Material	Nylon 66
Farbe	Grau
Kontermutter im Lieferumfang enthalten	Ja
Packungsgröße	10
Anwendung	Maschinen mit empfindlichen Innenteilen, Telekommunikation, Durchflussmesser, Unterwasser-Stromgeneratoren

Mechanische


Maximaler Kabeldurchmesser	14mm
Minimaler Kabeldurchmesser	10mm
Gewindelänge L2	28.5mm
Dichtungen B1	14mm
Überstandslänge L1	15mm
Mutter L3	18.5mm
Gewindeinnendurchmesser D2	15mm
Außendurchmesser des Gewindes D1	20mm

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP68
---------------------	------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	En 61340
Normen erfüllt	UL 94 V-2



RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229739	round topCable GlandM12 x 1.5 Grey IP68	12	8.3	8.9	7.9	19.8	13.6	3~6.5	GREY	10
8229748	round topCable GlandM16 x 1.5 Grey IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
8229741	round topCable GlandM20 x 1.5 Grey IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229757	round topCable GlandM20S x 1.5 GreyIP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229745	round topCable GlandM25 x 1.5 Grey IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229751	round topCable GlandM25S x 1.5 Grey IP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229754	round topCable GlandM32 x 1.5 Grey IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25	WHITE	
8229767	round topCable GlandM16 x 1.5 White IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
8229776	round topCable GlandM20 x 1.5 White IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229782	round topCable GlandM20S x 1.5 WhiteIP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229779	round topCable GlandM25 x 1.5 White IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229785	round topCable GlandM25S x 1.5 WhiteIP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229773	round topCable GlandM32 x 1.5 White IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25	BLACK	
8229760	round topCable GlandM20S x 1.5 BlackIP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229763	round topCable GlandM25S x 1.5 BlackIP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18	RED	
8229789	round topCable GlandM20 x 1.5 Red IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229798	round topCable GlandM25 x 1.5 Red IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		