Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

表示灯

17-
540354

販売事業者
Rs-online



https://rs-online.eao.com/component/17-540354...

お客様の製品:



17-540354
表示灯

前面

フロント寸法:	Ø 25 mm
フロント形状:	丸形
リフレクター:	メタル, ポリッシュクロムメッキ

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ:	丸形
照光 色:	赤 / 黄 / 緑

電気的特性

定格電圧:	24 V DC ±10 %
定格電流:	24 - 50 mA ±15 %
Lumi. 輝度:	51/92/120 mcd
極性:	アノード (+) 真鍮フラットプラグ Cathode (-) Brass tinned plug-in connector

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm
締め付けトルク:	固定ナット 最大 0.2 Nm

重量:	0.042 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40前面, IP65 前面保護キャップ付き
使用温度:	– 20 °C ～ + 60 °C
保存温度:	- 25 ° C ... + 80 ° C


認証

認証:	UL
準拠:	2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 vac)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


その他

簡単な説明:	表示灯, Ø 22.3 mm, Ø 25 mm, 丸形, プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm, 赤 / 黄 / 緑
照光の種類:	3色LED
ヒント:	コネクター： 真鍮端子＝陽極（＋）、真鍮錫メッキ端子＝陰極（-） 付属のシールを使用した場合、前面でLEDとリフレクターの間、およびリフレクターとフロントパネルの間がIP67 プラスチックは化学薬品に対して部分的な耐性しかない

配線図:




コンポーネント レイアウト:




A = グリーン
B = 赤
C = コモンカソード

マウントカットアウト:



寸法図:



A = 接点保護スリーブ