



## DCD796P2

18V XR Brushless Perceuse visseuse à percussion 2x5,0Ah en TSTAK

### Caractéristiques

- Dernière génération de Perceuse percussion 18V dotée de la technologie XR (eXtreme Runtime)
- Dernière génération de Perceuse percussion 18V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime)
- 2 vitesses, très compact, efficacité et durabilité accrue
- 15 réglages de couple différents pour une précision optimale
- Mode percussion pour percer les matériaux durs (brique, béton etc..)
- 15 réglages de couple différents pour une précision optimale

### Equipement de série

- 2 Batteries 5,0Ah 18V XR Li-ion
- Chargeur multi-voltage
- Clip ceinture
- Porte embout magnétique
- Mallette de transport TSTAK

### Caractéristiques de la garantie

- DEWALT Extension de garantie européenne jusqu'à 3 ans (sur enregistrement de votre produit)

Spécifications	
Type de batterie	XR Li-Ion
Voltage	18 Volts
Capacité de la batterie	5.0 Ah
Couple (Hard)	70 Nm
Couple (Soft)	27 Nm
Puissance utile	460 Watts
Vitesse à vide	0-550/2000 tr/min
Coups par minute	0-9350/34000 cps/min