

**Mehrpolige Klemmenleiste  
BK 4/E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die fertig bestückten Klemmenleisten werden sowohl mit Schraub- als auch mit Zugfederanschluss angeboten. Die Klemmenleisten können direkt in ein dazu passendes Gehäuse montiert werden.

Je nach Gehäusegröße sind die Reihenklemmen auf einer Tragschiene von 15 mm Breite, 35 mm Breite oder auf einer Montageplatte montiert.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	BK 4/E
Best.-Nr.	<a href="#">7906080000</a>
Ausführung	Mehrpolige Klemmenleiste, Ein- und mehrpolige Klemmleiste, Bemessungsquerschnitt: 4 mm <sup>2</sup> , Schraubanschluss, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190576288
VPE	100 Stück

## Mehrpole Klemmenleiste BK 4/E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	22 mm	Höhe	38 mm
Höhe niedrigstbauend	20 mm	Tiefe	20 mm
Nettogewicht	27,3 g		

### Tragschiene

Anschlussart	Schraubanschluss	Bemessungsquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Tragschiene	Montageplatte		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-06	eClass 6.2	27-14-11-06
eClass 7.1	27-14-11-06		

### Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (ATEX)	SIRA01ATEX3247U	Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXSIR05.0035U
-----------------------	-----------------	------------------------	------------------

### Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	*DU=Durchgangsklemmen, PE=PE-Klemmen
Hinweistext Technische Daten	2 eindrätige Leiter gleichen Querschnittes 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> sind anschließbar.

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------