

LUMINA

A525POI040S70 8x15 TFR

EAN 4031582391374

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène
, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, moyeu
lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	40 mm
Largeur de roue	6 mm
Largeur de la roulette	38 mm
Tige filetée	8 x15 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Hauteur	50 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.02349 kg
Rayon d'encombrement	52 mm
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○