

VALIGIA CON ASSORTIMENTO PER MANUTENZIONE (181 PZ)

002 JMA

NEW! **PROMO**

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa)
- Maniglia con protezione in materiale plastico
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Sistema di bloccaggio del pannello basculante
- Base con interno in mousse bicolore sagomata
- Le sagome degli utensili sui pannelli e nella mousse, in aggiunta alle marcature delle dimensioni di chiavi e bussole, permettono di identificare rapidamente l'utensile necessario e quello eventualmente mancante
- Contenuto:
 - 16 chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - 13 chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 2 prolunghe 1/2" 130-250 mm
 - 2 prolunghe 1/4" 55-100 mm
 - 1 cricchetto reversibile 1/2"
 - 1 cricchetto reversibile 1/4"
 - 1 impugnatura porta bussole 1/4"
 - 1 snodo cardanico 1/2"
 - 1 snodo cardanico 1/4"
 - 1 bussola portainseriti 1/4-1/4"
 - 12 chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 - 1 chiave a rullino 250 mm
 - 6 giraviti per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
 - 2 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x75-2x125
 - 2 giraviti a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x75-2x125
 - 9 chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 1 pinza universale 180 mm
 - 1 pinza regolabile 250 mm
 - 1 pinza a becchi mezzotondi 160 mm
 - 1 tronchese a taglio diagonale 160 mm
 - 1 giravite cercafase



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.



Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

1 forbice da elettricista
 1 cutter multiuso
 1 flessometro 3 m
 1 mini seghetto
 1 martello da meccanico 300 g
 9 inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
 8 inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
 5 inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4
 10 inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
 10 inserti esagonali maschio in pollici 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
 10 inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 9 inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
 4 inserti Tri-Wing 1-2-3-4
 5 inserti Spanner 4-6-8-10-12
 3 inserti Torq-set 6-8-10
 5 inserti quadrati 0-1-2(x2)-3
 5 inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
 3 inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8
 6 inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6
 6 inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
 2 prolunghes magnetiche 1/4"

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg	 Q.tà x conf.
U00020011	460x370x200	11	1

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000