

MERKMALE

- Grauer Flachstecker
- Drahtgrößenbereich von 1,5 mm² bis 2,5 mm², 16 AWG bis 14 AWG
- Flachsteckergröße von 0,8 mm x 6,35 mm
- Länge: 13,6 mm
- Nicht ummantelt
- Crimp-Anschlussmethode
- Nicht isoliert
- Verzinnte Messingkontakte

Unisolierter Kabelschuh von RS PRO, 6,35 x 0,8 mm, Flachstecker, 1,5 mmmmmmmmm bis 2,5 mmmmmmmmm

RS Best.-Nr. 488-1336



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Verwenden Sie diesen Flachstecker, um einzelne Drähte mit Relais oder Komponenten zu verbinden, oder in allen Situationen, in denen Sie schnelle, zuverlässige Verbindungen herstellen müssen. Dieser Flachstecker ist für 6,35-mm-Buchsen ausgelegt und ermöglicht das Verbinden und Trennen von Klemmen, während der Bolzen noch teilweise eingeschraubt ist.

Allgemeine Spezifikationen

Isolierung	Nicht isoliert
Ausrichtung	Gerade
Ummantelt/nicht ummantelt	Nicht ummantelt
Anschlussmethode	Crimp
Steckverbindertyp	Flachstecker
Kontaktbeschichtung	Zinn
Kontaktwerkstoff	Messing
Farbe	Grau
Anwendungen	Wird in Haushaltsgeräten wie Geschirrspülern und Waschmaschinen verwendet

Mechanische Spezifikationen

Minimale Drahtgröße	1,5mm ²
Maximale Drahtgröße	2,5mm ²
Flachsteckergröße	6,35 x 0,8 mm
Minimale Drahtgröße (AWG)	16AWG
Maximale Drahtgröße (AWG)	14AWG
Flachsteckerstärke	0,8mm
Flachsteckerbreite	6,35mm
Gesamtlänge	13,6mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

EN61340

