

CHERRY MW 3000



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Mouse wireless da 2,4 GHz a ridotto consumo energetico con pratico nano ricevitore USB

CHERRY MW 3000 abbina la tecnologia più recente di CHERRY ad un design ergonomico e moderno. Bello, funzionale e di qualità. State-Of-The-Art-Maus di CHERRY. Per chi cerca il meglio.

Vantaggi decisivi

- Superfici laterali gommate per una presa maneggevole
- Il nano ricevitore USB può restare costantemente inserito nel notebook
- Mouse a 5 tasti con sensore a infrarossi e risoluzione commutabile (1000/1750 dpi)
- Ottimizzato per destrimani
- Tecnologia wireless a 2,4 GHz senza interferenze (portata 5 m ca.)
- Interruttore di accensione/spengimento per un maggior risparmio energetico
- Facile da installare, non richiede competenze tecniche

Dati tecnici:

Peso (prodotto):

ca. 126 g (mouse con batteria), ca. 2 g (ricevitore)

Peso totale (con imballo):

ca. 208 g

Portata radio:

ca. 5 m

Range di frequenza:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Temperatura di magazzinaggio:

da -15°C a 60°C

Temperatura di esercizio:

da 0°C a 40°C

Corrente assorbita:

tipica 4,5 mA (mouse), tipica 30 mA (ricevitore)

Connessione:

- USB

Autorizzazioni del prodotto:

- c-tick 
- CE 
- FCC 
- cTUVus 

Requisiti di sistema:

- Porta USB

Dotazione:

- CHERRY MW 3000
- 1 ricevitore radio
- manuale d'uso cartaceo
- 2 batterie (tipo AAA)

Dimensioni (prodotto):

ca. 106 x 68 x 39 mm (mouse), ca. 19 x 15 x 6 mm (ricevitore)

Dimensioni imballo:

ca. 250 x 120 x 78 mm

Affidabilità:

- MTBF > 80.000 ore

Mouse:

- Rilevamento: Infrarossi
- Risoluzione: 1000 / 1750 dpi (commutabile)
- Numero di tasti: 5
- Modello rotella del mouse: Rotellina di scorrimento con funzione di tasto
- Modello: Ergonomico, Design per destri
- Collegamento: USB
- Colore alloggiamento: nero
- Colore tasti: nero

Confezione:

- Numero di prodotti nel cartone: 10
- Numero di cartoni per pallet: 36

Durata della garanzia:

2 anni

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

Varianti di realizzazione:

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Codice EAN
1	CHERRY MW 3000	JW-T0100	4025112076657