

## 特点

- 压铸铝
- 表面安装
- 背光键盘
- 工作电压：12 或 24Vdc
- 4 或 5 位可编程代码
- 双继电器输出、用于多控制

## RS Pro 铝键盘锁、带音频和 led 指示灯

RS 号： 774-8162



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 一般规格

最大门数	1
存储的代码数	20
状态指示灯	音频、led
代码长度	4 或 5 位数代码
键盘材料	压铸铝
键帽材料	压铸铝

### 电气规格

交流或直流操作	dc
电源电压	12V 直流

### 机械规格

尺寸	123mm x 77mm x 64mm
高度	123mm
宽度	77mm
深度	64mm

### 认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

