


ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT104W

Raccord pour graisseur

Raccord de flexible coudé, filetage métrique

Information technique



Données techniques

G	M10x1	Filetage
D_H	4 mm	Diamètre du flexible
	Etanchéité plate par joint torique	Etanchéité
W_1	13 mm	Cote sur plats
L_1	18,5 mm	Longueur
L_2	20 mm	Longueur
E	6 mm	Longueur de taraudage
	enfichable	Flexible
	12 mm	Profondeur d'insertion du flexible
≈m	15 g	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact