

Han 3EMC-HTE-2 Pegs-M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 62 003 1440
规格	Han 3EMC-HTE-2 Pegs-M20
浩亭电子目录	https://harting.com/19620031440

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] EMC
上壳/底座类型	上壳

版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于更高EMC要求的上壳/底座
包装内容	请单独订购密封螺钉。

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP44
	IP65 带密封螺栓
	IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	未涂装



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色 (上壳/底座)	未上漆
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

认证	CE DNV GL
----	--------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	50 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140132337
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466