

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



**Linergy-TR Aderendhülsen,  
Bezeichnungsschild, aufrastbar, mit  
dem Buchstaben O,(200Stück)**

AR1MB010

EAN Code: 3389110574418

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Hauptmerkmale

Farbe Gelb

Kurzbezeichnung des Geräts DZ5

## Zusatzmerkmale

Produktbestimmung Aderendhülse

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 0,300 cm

VPE 1 Breite 0,300 cm

VPE 1 Länge 0,500 cm

VPE 1 Gewicht 0,100 g

VPE 2 Art B1

VPE 2 Menge 200

VPE 2 Höhe 0,400 cm

VPE 2 Breite 4,800 cm

VPE 2 Länge 10,300 cm

VPE 2 Gewicht 7,000 g

VPE 3 Art S01

VPE 3 Menge 48000

VPE 3 Höhe 15,000 cm

VPE 3 Breite 15,000 cm

VPE 3 Länge 40,000 cm

VPE 3 Gewicht 2,188 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 18 Monate

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.



Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)

## Use Better

### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
<a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>

## Use Again

### Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No