

ケーブルタイ
バンドウイット

バンドウイット ナイロン結束バンド 耐候性黒 幅4.8×長さ188 (1000本入)



メーカー型番 **PLT2S-M0**

購入単位(入数) **1000本/袋**

製造国 **シンガポール**

梱包重量	梱包寸法(単位:)			
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	3辺計
1,077g				

商品説明

【特徴】

- 電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
- 耐紫外線性に優れた製品です。

【用途】

- ワイヤー、ケーブルなどの結束。

【仕様・規格】

- 色:黒
- 幅(mm):4.8
- 長さ(mm):188
- 厚さ(mm):1.3
- 最大結束径(mm):48
- 引張強度(N):222
- 最小結束径(mm):1.6
- 屋内・屋外用
- 使用温度範囲:-60~85°C
- CSA規格品(PLT5EH-NB-C0は除く)
- UL94V-2(PLT5EH-NB-C0を除く)

【材質/仕上】

- 耐候性ナイロン66