




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-	D2		REVISED PER ECO-11-005030	11MAR11	RK	HMR



キンク形状:
キンク無し形状は本タイプ
部がストレートである。
KINK SHAPE:
WITHOUT KINK IS
STRAIGHT SHAPE
OF TINE.

25	31.6	6	1376391-1	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	6極 6Pos	5-1376385-1
25	31.6	6	3-1376391-4	キンク有 WITH KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	6極 6Pos	3-1376385-4
25	31.6	6	2-1376391-3	キンク有 WITH KINK	TYPE C	青色 BLUE	6極 6Pos	2-1376385-3
25	31.6	6	1-1376391-2	キンク有 WITH KINK	TYPE B	赤色 RED	6極 6Pos	1-1376385-2
25	31.6	6	1376391-1	キンク有 WITH KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	6極 6Pos	1376385-1
15	21.6	4	1376390-1	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	4極 4Pos	5-1376384-1
15	21.6	4	3-1376390-4	キンク有 WITH KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	4極 4Pos	3-1376384-4
15	21.6	4	2-1376390-3	キンク有 WITH KINK	TYPE C	青色 BLUE	4極 4Pos	2-1376384-3
15	21.6	4	1-1376390-2	キンク有 WITH KINK	TYPE B	赤色 RED	4極 4Pos	1-1376384-2
15	21.6	4	1376390-1	キンク有 WITH KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	4極 4Pos	1376384-1
T	S	N	かん合相手 (プラグ) P/N MATING CONN. P/N	キンク有無 WITH/WITHOUT KINK	キーイングタイプ TYPE OF KEYING	色 Color	極数 Pos	型番 PART NO.



②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (6/6 NYLON GRASS FILLED)
①	タブ(TAB)	錫めっき銅合金 (COPPER ALLOY TIN PLATED)
NO.	名称(NAME)	材料(MATERIAL)

注)
 ① 取付穴寸法
 ② 適応基板厚: 1.6t
 ③ かん合相手製品型番:
 プラグハウジング: SEE TABLE

NOTES)
 ① RECOMMENDED P.C.B LAY OUT
 ② APPLICABLE P.C.B. THICKNESS:1.6
 ③ MATING CONN. P/N
 PLUG HOUSING :SEE TABLE

パンチ加工	1.25
ドリル加工	1.4
	A 寸法

プリント基板推奨穴加工寸法

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	DWN A.OISHI 28AUG'00	TE Connectivity 5.0 POWER KEY CONNECTOR 4P HEADER ASSEMBLY
	0 PLC ±0.2 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ANGLE ±1°	CHK Y.KASHIWA 28AUG'00	
		APVD Y.KASHIWA 28AUG'00	
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5699	
MATERIAL 材料 SEE TABLE	FINISH 仕上 SEE TABLE	APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5292	NAME 名称
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT -	SIZE A3
			CAGE CODE 00779
			DRAWING NO 番号 G-1376384
			RESTRICTED TO -
		SCALE 尺度 3:1	SHEET 1 OF 1
			REV D2