

2115 : Coupe-tube guillotine



Les + produit :

Pratique : Ouverture rapide.

Résistant : Lame en inox avec quadruple affûtage.

Porte-lame : Assure le guidage de la lame perpendiculairement à l'axe du tube.

Description

Epaisseur maxi : 18 mm.

Matière coupée : PEHD.

Carré d'entraînement de 14 mm sur plats (modèle 1 et 2) et 17 mm (modèle 3).
Permet l'utilisation d'une clé ou d'une douille à rallonge pour les coupes dans les tranchées profondes.

Le crochet d'ouverture du V inférieur permet une mise en place à n'importe quel endroit du tube.

Lame en acier inoxydable.

Références

Ref	N° modèle	Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	SDR	Epaisseur maxi mm	C mm	kg
211512	1	4	125	11	11,4	125	7,470
211522	2	8	225	11,5	18	225	17,000
211532	3	12	315	17	18	323,8	34,000

