

UVP zzgl. MwSt* : 711,00 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iID
Produkt oder Komponententyp	Fehlerstromschutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts	IID
Beschreibung der Pole	4P
Neutralposition	Links
Nennstrom [In]	100 A
Netzwerkanschluss	AC
Erdschlussempfindlichkeit	500 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type A

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V AC 50/60 Hz
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.	Im 1500 A Idm 1500 A
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom	10 kA
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Plus-Kontaktanzeige	Ja
Betätigungsart	Kippschalter
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene
9-mm-Raster	8

Höhe	91 mm
Breite	72 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	0,37 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen AC-1
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Sperrvorrichtung
Anschlüsse - Klemmen	Doppelklemme, Front fest Draht/Drähte 1-35 mm ² max. Doppelklemme, Front flexibel Draht/Drähte 1-25 mm ² max. Doppelklemme, Front flexibel mit Führung Draht/Drähte 1-25 mm ² max. Doppelklemme, Rückseite fest Draht/Drähte 1-25 mm ² max. Doppelklemme, Rückseite flexibel Draht/Drähte 1-16 mm ² max. Doppelklemme, Rückseite flexibel mit Führung Draht/Drähte 1-16 mm ² max.
Drahtabsolierungslänge	14 mm (oben oder unten)
Anzugsmoment	3,5 Nm (oben oder unten)

Montage

Standards	EN/IEC 61008-1
Schutzart (IP)	IP40 für modulares Gehäuse entspricht IEC 60529 IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61008-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------