



### Kabelbündelschlauch

#### Helawrap HWPP für industrielle Anwendungen

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 20- und 25-m-Längen sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.

#### Hauptmerkmale

- Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
- Leicht und mühelos anzuwenden
- Guter Abriebschutz
- Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
- Kann wiederverwendet werden
- Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
- Inklusive Aufziehwerkzeug



HWPP wird häufig dort eingesetzt, wo eine erhöhte Flexibilität gefordert ist, wie z. B. im Türbereich von Schaltschränken.



Anwendungsvideo: Helawrap

<b>MATERIAL</b>	Polypropylen (PP)
<b>Betriebstemperatur</b>	-60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB



TYP	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen- länge	Verarbeitungs- werkzeug	Art.-Nr.
HWPP8	9,0	Grau (GY)	25 m	HAT8	161-64102
	9,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT8	161-64101
	9,0	Silber (SR)	25 m	HAT8	161-64103
	9,0	Weiß (WH)	25 m	HAT8	161-64104
HWPP16	16,0	Grau (GY)	25 m	HAT16	161-64202
	16,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT16	161-64201
	16,0	Silber (SR)	25 m	HAT16	161-64203
	16,0	Weiß (WH)	25 m	HAT16	161-64207
HWPP20	21,0	Grau (GY)	25 m	HAT20	161-64302
	21,0	Silber (SR)	25 m	HAT20	161-64303
	21,0	Weiß (WH)	25 m	HAT20	161-64304
	21,1	Schwarz (BK)	25 m	HAT20	161-64301
HWPP25	27,0	Grau (GY)	25 m	HAT25	161-64402
	27,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT25	161-64401
	27,0	Silber (SR)	25 m	HAT25	161-64403
	27,0	Weiß (WH)	25 m	HAT25	161-64407
HWPP30	32,0	Grau (GY)	25 m	HAT30	161-64502
	32,0	Schwarz (BK)	25 m	HAT30	161-64501
	32,0	Silber (SR)	25 m	HAT30	161-64503
	32,0	Weiß (WH)	25 m	HAT30	161-64504
HWPP40	42,0	Schwarz (BK)	20 m	HAT40	161-64601

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.