



Presentazione

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamma prodotto | Mureva FIX |
| Tipo di prodotto o componente | Fascetta cablaggio |
| Colore | Nero |
| Quantità per confezione | 100 pezzi |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------|--|
| Tightening diameter | 10 mm |
| Diametro max di serraggio | 42 mm |
| Robustezza meccanica | Resistance to tearing : 36 daN @ Ø 20 mm |
| Materiale | PA (poliammide) 12 Rilsan® |
| Lunghezza | 194 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Peso prodotto | 0,003 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|---|
| Assorbimento di umidità | < 0,9% |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -60...85 °C 100 °C during 1000 hours 120 °C massimo |
| Ritardo di fiamma | UL 94 HB |
| Norme di riferimento | EN 50146 |
| Caratteristiche ambientali | Senza alogeni UV resistente |


Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto Green Premium |
| RoHS (codice data: aass) | Conforme - da 1842 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric |
| REACH | Non contiene SVHC oltre i limiti |

Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto

Disponibile

 [Profilo ambientale](#)

Istruzioni fine vita prodotto

Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo

18 mesi
