M18 FRBCO32-0X
TAGLIA TONDINI M18 FUEL™

- La tagliatondini più potente sul mercato
- Tagli veloci e puliti fino a 32 mm di tondini e barre filettate. Tagli a filo, fino a 1 cm
- Taglio a freddo con scintille limitate grazie alla nuova lama carbide (cod. art. 4932499702)
- Sostituzione della lama e del carter senza utensili, almeno il 50% più veloce rispetto alla concorrenza
- La lama si ferma in meno di 1 secondo grazie al sistema RAPIDSTOP™
- Grazie alla tecnologia "CUT-STOP", la macchina si spegne automaticamente dopo aver completato il taglio
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Impugnatura secondaria anti vibrazioni regolabile in tre differenti posizioni
- Sacchetto raccogli trucioli incluso nella dotazione
- Avvio con paletta non bloccabile: previene l'attivazione automatica
- Dotata di luci LED per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Diametro lama (mm)	137
Capacità di taglio max (mm)	32
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933499366