

PW98 - Kit Forestier

Collection: Protection de la tête

Gamme: Protection de la Tête

Matériaux: ABS, Acier Inoxydable, Polystyrène, Mono PU

Emballage extérieur: 4

information produit

Kit combiné professionnel, contenant : Casque de sécurité en ABS ventilé avec roue à cliquet, taille ajustable 56-63cm cm (PS55). Casques antibruit haute performance en ABS, réglables en hauteur pour un meilleur ajustement (PW47). Support de visière renforcé et visière en maille (PS58).

Protection de la tête

La gamme Portwest protection de la tête se développe rapidement et vise à faire bénéficier à nos clients des modèles et des normes les plus modernes en matière de protection de la tête, quel que soit le type de travail ou le milieu professionnel.. Casques innovants, confortables et légers disponibles pour de multiples usages.



Normes

EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

EN 352-3 (SNR 27dB)

EN 1731 (F)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

ANSI S3.19 (NRR 24dB)

ANSI/ISEA Z87 1

Caractéristiques

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Accessoires de rechange disponibles
- Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
- Déformation latérale
- Conditionnement facilitant la vente au détail



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PW98 - Kit Forestier

Code Douanier: 6506101000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/25780-01/E00-00

ALIENOR CERTIFICATION (Organisme notifié N°.: 2754)

ZA du Sanital
86100, France
N° de certificat: 2754/1246/Cm/2023/2303249

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
PW98ORR	Orange	65.0	30.0	42.0	1.2400	0.0819	5036108201082	25036108686777