



LOGO! AM2 ERWEITERUNGSMODUL,  
 SV/: DC 12/24V, 2 AE,  
 0 - 10V ODER 0/4 - 20MA FUER LOGO! 8

Abbildung ähnlich

Aufbauart/Montage	
<b>Montage</b>	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
<b>DC 12 V</b>	Ja ; DC 10,8 V bis DC 28,8 V
<b>DC 24 V</b>	Ja ; DC 10,8 V bis DC 28,8 V
Analogeingaben	
<b>Anzahl Analogeingänge</b>	2
Eingangsbereiche	
<b>Spannung</b>	Ja
<b>Strom</b>	Ja
<b>Widerstandsthermometer</b>	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
<b>0 bis +10 V</b>	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
<b>0 bis 20 mA</b>	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer	
<b>Pt 100</b>	Nein
EMV	

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 (Grenzwertklasse B)	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP 20	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
min.	0 °C
max.	55 °C
Maße	
Breite	35,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	58 mm
Stand	08.09.2014