

MERKMALE

- Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser
- Kostengünstiger als Titan
- Verschiedene Gewindegrößen erhältlich
- Hochwertiges Gewindedesign

RS Pro M4 x 8 mm Innensechskant- Innensechskantschraube, einfach Edelstahl

RS Best.-Nr. 232-8170



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine umfangreiche Serie von Innensechskantschrauben mit Tastkopf von RS Pro. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und mit einer Sechskantkappe für eine einfache und effektive Installation. Diese Schrauben sind perfekt für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Maschinenreparaturen oder Bauarbeiten. Hochwertige Innensechskantschrauben sorgen für Sicherheit mit einer Durable und robusten Bauweise. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität

Allgemeine

Gewindegröße	M4
Kopfform	Innensechskantschlüssel
Material	Edelstahl
Oberfläche	Einfach
Gewindetyp	Metrisch
Anwendungen	Holzbearbeitung, Haushaltsanwendungen, Befestigungselemente und Befestigungen, Werkzeugmaschinen und Reparatur, Sicherheitsschutz, Tafelbau

Mechanische

Länge	8mm
Edelstahlausführung	316 A4
Gewindesteigung	0.7mm
Kopfdurchmesserbereich	7,24 mm bis 7,6 mm
Kopfhöhenbereich	1,95 mm bis 2,2 mm
Nennbereich der Schlüsselgröße	2,52 mm bis 2,56 mm
Schlüsseleinbindung	1,3
Gewindetoleranz	6g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Temperatur	300 °C.
---------------------	---------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat, ISO7380, ANSI B18
----------------------------	--



Please view our full range listing below for all A4, 316 Stainless Steel Self-Colour Hexagon Socket Button Head Screws.

Head Shape	Material	Stainless Steel Type	Thread Size	Length	RS Part No.
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M3	8 mm	2328142
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M3	10 mm	2328158
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M3	12 mm	2328164
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M4	8 mm	2328170
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M4	10 mm	2328186
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M4	12 mm	2328209
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M4	16 mm	2328215
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	10 mm	2328221
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	12 mm	2328237
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	16 mm	2328243
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	20 mm	2328265
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	25 mm	3044643
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	30 mm	3044659
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	40 mm	3044766
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M5	50 mm	3044744
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	12 mm	2328271
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	16 mm	2328287
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	20 mm	2328293
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	25 mm	2328300
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	30 mm	3044738
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	40 mm	3044722
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	50 mm	3044716
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M6	60 mm	3044700
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	12 mm	2328322
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	16 mm	2328338
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	20 mm	2328344
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	25 mm	2328350
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	30 mm	3044687
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	40 mm	3044671
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	50 mm	3044665
Hex Socket Button	Stainless Steel	A4, 316	M8	60 mm	3044772

