



ANA1, Silencieux à haute réduction du bruit - 40dB(A)

ANA1-02

Fiche technique

General series information

Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.



Silencer

Spécifications standards


Modèle	ANA1-02 (Orifice 1/4)
Pression du fluide	Compressed Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Pneumatic input connection	R 1/4
Réduction du bruit	-40 dB (A)


Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions







Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue	AN_FR.pdf
Operation manuals	OM_AMX_OM-D023EN-E.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr