

HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体

1012581

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012581>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 COM，适用单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，水平，1x M25，高度: 84 mm，
电缆密封: 带，标准

优势

- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1012581
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APO
产品关键代码	AF7APO
目录页面	页码652 (C-2-2019)
GTIN	4055626490403
单件重量（含包装）	50.6 g
单件重量（不含包装）	48.8 g
原产地	CN

HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体

1012581

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012581>




技术数据

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
产品系列	HC-COM
应用	标准
类型	COM
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M25
型号	高型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	带

尺寸

尺寸图	
宽度	39 mm
高度	84 mm
长度	48.8 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳)
外壳材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	1x M25
锁紧类型	针脚

电缆/电线

电缆外径	10 mm ... 16 mm
------	-----------------

连接数据

电缆外径	10 mm ... 16 mm
------	-----------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
冲击强度	IK06

HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体



1012581

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012581>

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体



1012581

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012581>



图纸

尺寸图



1012581

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012581>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012581>



cUL认证
认证ID: E255026



UL认证
认证ID: E255026



cULus认证
认证ID: E468743

cULus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn