

IOA MCR-CJC-PT100 - 插拔件



1085776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1085776>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

热电偶冷端补偿插头，与MACX MCR(-EX)-TC...温度测量变送器配套使用



商业数据

订货号	1085776
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK111Z
产品关键代码	DK111Z
目录页面	页码132 (C-5-2019)
GTIN	4055626875811
单件重量（含包装）	6.3 g
单件重量（不含包装）	6.3 g
原产地	DE

IOA MCR-CJC-PT100 - 插拔件

1085776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1085776>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
------	----

认证

腐蚀性气体测试	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

IOA MCR-CJC-PT100 - 插拔件



1085776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1085776>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27210192
ECLASS-12.0	27210192
ECLASS-13.0	27210192

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

IOA MCR-CJC-PT100 - 插拔件

1085776

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1085776>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn