



受動部品 > 抵抗器 > スルーホール型抵抗器

抵抗器のタイプ: **高精度抵抗器**

寸法: 9.53 x 4.75 mm

結線数: 2

実装方法: ルーズ ピース - ボックス

公差: .1%

特徴

製品のタイプの特徴

製品タイプ	固定抵抗器
抵抗器のタイプ	高精度抵抗器
エレメントのタイプ	巻線

構成の特徴

レジスタ数	1
-------	---

電気的特性

定格電圧	300 V
公差	.1%
抵抗クラス	最大 1k Ω
抵抗	250 Ω
電力定格	.25 W

結線の特徴

結線数	2
結線のタイプ	スズめっき銅リード

機械的アタッチメント

マウントのスタイル	アキシアル リード
-----------	-----------

寸法

寸法	9.53 x 4.75 mm
----	----------------

使用条件

使用温度範囲 -55 – 145 °C

温度係数 ±5 ppm/°C

実装の特徴

実装方法 ルーズ ピース - ボックス

適合製品



製品番号 1-1624323-0
UPW50 0.1% 5PPM 250R



製品番号 1-1624322-0
UPW25 0.1% 5PPM 120R



製品番号 1-1624323-3
UPW50 0.1% 5PPM 40K



製品番号 1-1624323-7
UPW50 0.1% 5PPM 5K0



製品番号 1-1624323-2
UPW50 0.1% 5PPM 350R



製品番号 1624323-6
UPW50 0.1% 5PPM 1K0



製品番号 1624323-2
UPW50 0.1% 5PPM 100R



製品番号 1624322-8
UPW25 0.1% 5PPM 5K0



製品番号 1-1624322-1
UPW25 0.1% 5PPM 350R



製品番号 1624323-4
UPW50 0.1% 5PPM 10R



製品番号 1624322-7
UPW25 0.1% 5PPM 50R



製品番号 1624323-5
UPW50 0.1% 5PPM 120R



製品番号 1624323-9
UPW50 0.1% 5PPM 20R



製品番号 1624323-7
UPW50 0.1% 5PPM 200R



製品番号 1624322-4
UPW25 0.1% 5PPM 10R



製品番号 1624323-3
UPW50 0.1% 5PPM 10K



関連シリーズ | Neohm UPW



この製品と一緒に購入されている製品





書類

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1624322-6_BA.2d_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1624322-6_BA.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1624322-6_BA.3d_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データシート/カタログ ページ

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英語

[Ultra Precision Wire-Wound Resistors - Type UPW Series - Tyco Electronics Passives](#)

英語